

Escareador para rebarbar 90°, Tipo: 25**Dados do pedido**

Número do pedido	150065 25
GTIN	4045197085405
Classe de artigo	11M

Descrição**Modelo:**

Geometria de corte especial para corte de descascamento suave. A evacuação de aparas ocorre através do orifício inclinado no sentido de corte.

Descrição técnica

para furo de Ø	20 - 25 mm
Ø da cabeça	30 mm
Comprimento total L	95 mm
Ø haste D _s	15 mm
Ângulo da ponta do escareador cônico	90 grau
Óleo de corte	HSS
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		