

Jogo de escareadores para rebarbar n.º 150065 em caixa 90°**Dados do pedido**

Número do pedido	150070
GTIN	4045197185808
Classe de artigo	11M

Descrição**Modelo:**

Geometria de corte especial para corte de descascamento suave. A evacuação de aparas ocorre através do orifício inclinado no sentido de corte.

Material fornecido:

Cada 1 rebaixador: N.º 150065 tam. 5; 10; 15; 20; 25 (área de escareamento 2 – 25 mm).
Acondicionamento em: Cassete de plástico

Descrição técnica

Ângulo da ponta do escareador cónico	90 grau
Óleo de corte	HSS
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado	33	N
Aço < 500 N/mm ²	adequado	28	P
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado	17	P
INOX < 900 N/mm ²	adequado	7	M
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

Acessórios

Escareador para rebarbar90° Tipo 15	150065 15
Escareador para rebarbar90° Tipo 10	150065 10
Escareador para rebarbar90° Tipo 20	150065 20
Escareador para rebarbar90° Tipo 5	150065 5
Escareador para rebarbar90° Tipo 25	150065 25