

**Pulverizador de lubrificante, Ø da rosca interior: 1/4****Dados do pedido**

Número do pedido	080013 1/4
GTIN	4047322129374
Classe de artigo	08A

**Descrição****Versão:**

Unidade de manutenção que pode ser montada de acordo com as necessidades e expandida conforme necessário através de um clipe de ligação.

**Unidade de manutenção** de série modular (sistema "multifix"), composta por redutor de pressão, pulverizador de lubrificante e filtro. Faixa de regulação de 0,5 – 10 bar, pressão máx. de serviço de 16 bar, temperatura máx. de serviço de 60 °C.

**Vantagem:**

A unidade de manutenção pode ser ajustada individualmente, p. ex., com vários reguladores de pressão, sem pulverizador de lubrificante (para ferramentas sem óleo), etc.

**Utilização:**

Para instalações com uma faixa de pressão até 16 bar. Compatível com as marcas CEJN, RECTUS e JWL.

**Descrição técnica**

Comprimento total (L) enquanto unidade de manutenção de 3 peças	138 mm
Valor de fluxo com unidade de manutenção de 3 peças	1150 l/min

Ø da rosca interior	1/4 polegada
Altura (A)	190 mm
Tipo de produto	Lubrificador

---

## Acessórios

Recipiente de policarbonato para lubrificador Ø do vidro 33	080023 33
---	-----------