

Macho de roscar para máquina, vaporizado, MF: 18X1,5**Dados do pedido**

Número do pedido	136260 18X1,5
GTIN	4045197079220
Classe de artigo	11H

Descrição**Modelo:**

Superfície vaporizada, as soldaduras a frio são reduzidas.

Descrição técnica

Número de sulcos de aparas	4
Passo de rosca	1,5 mm
Ø da rosca	18 mm
Ø do furo central	16,5 mm
Número de arestas de corte Z	4
Ø haste D _s	14 mm
Comprimento total L	110 mm
Quadrado da haste □	11 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 374
Profundidade de rosca	54 mm
Tipo de rosca	MF
Tamanho da rosca	M18×1,5
Revestimento	vaporizado

Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		