

**Macho de roscar para máquina HSS-E-PM, vaporizado, MF: 20X1,5****Dados do pedido**

Número do pedido	137055 20X1,5
GTIN	4045197585462
Classe de artigo	11H

**Descrição****Modelo:**

Superfície vaporizada, as soldaduras a frio são reduzidas.

**Descrição técnica**

Número de arestas de corte Z	4
Ø da rosca	20 mm
Passo de rosca	1,5 mm
Número de sulcos de aparas	4
Ø do furo central	18,5 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	16 mm
Comprimento total L	125 mm
Quadrado da haste □	12 mm
Classe de tolerância	ISO 2X 6HX
Óleo de corte	HSS E PM
Norma	DIN 374
Profundidade de rosca	40 mm
Tipo de rosca	MF
Tamanho da rosca	M20×1,5
Revestimento	vaporizado

Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	20 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2xD com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	cor de rosa
Tipo de produto	Brocas de rosca

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		