

Jogo de escareadores cónicos n.º 150175 com caixa 90°, sem revestimento, Número de rebaixadores: 7



Dados do pedido

Número do pedido	150320 7
GTIN	4045197086051
Classe de artigo	12M

Descrição

Modelo:

Jogos de fresas cónicas **em cassete**. Prático para montagem e oficinas.

Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte, retificados radialmente em relevo.

Espaços entre dentes cortados de peça inteira.

Fresa cónica de precisão para criação de escareamentos cónicos sem trepidação.

Índice:

cada 1 rebaixador: Tam. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Instrução:

Para cassete vazia para 6 ou 7 rebaixadores, ver n.º 150370.

Descrição técnica

Número de rebaixadores	7
Número de arestas de corte Z	3
Revestimento	sem revestimento
Ângulo da ponta do escareador cónico	90 grau

Óleo de corte	HSS
Norma	DIN 335 C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado	70	N
Alumínio (apara curta)	adequado	33	N
Aço < 500 N/mm ²	adequado	28	P
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado	27	P
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado	27	P
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado	8	P
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

Acessórios

Escareador cónico 90° Ø exterior Dc 8	150175 8
Escareador cónico 90° Ø exterior Dc 6	150175 6
Escareador cónico 90° Ø exterior Dc 15	150175 15
Escareador cónico 90° Ø exterior Dc 25	150175 25
Escareador cónico 90° Ø exterior Dc 11,5	150175 11,5
Escareador cónico 90° Ø exterior Dc 19	150175 19
Escareador cónico 90° Ø exterior Dc 10	150175 10