

Jogo de escareadores cónicos n.º 150175 com caixa 90°, sem revestimento, Número de rebaixadores: 17



Dados do pedido

Número do pedido	150320 17
GTIN	4045197086068
Classe de artigo	12M

Descrição

Modelo:

Jogos de fresas cónicas **em cassete**. Prático para montagem e oficinas.

Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte, retificados radialmente em relevo.

Espaços entre dentes cortados de peça inteira.

Fresa cónica de precisão para criação de escareamentos cónicos sem trepidação.

Índice:

cada 1 rebaixador: Tam. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4;

11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Instrução:

Para cassete vazia para 6 ou 7 rebaixadores, ver n.º 150370.

Descrição técnica

Número de rebaixadores	17
Número de arestas de corte Z	3
Revestimento	sem revestimento
Ângulo da ponta do escareador cónico	90 grau

Óleo de corte	HSS
Norma	DIN 335 C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado	70	N
Alumínio (apara curta)	adequado	33	N
Aço < 500 N/mm ²	adequado	28	P
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado	27	P
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado	27	P
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado	8	P
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

Acessórios

Escareador cónico 90° Ø exterior Dc 11,5	150175 11,5
Escareador cónico 90° Ø exterior Dc 15	150175 15
Escareador cónico 90° Ø exterior Dc 7	150175 7
Escareador cónico 90° Ø exterior Dc 8	150175 8
Escareador cónico de precisão com divisão irregular HOLEX Pro Steel 90° Ø exterior Dc 4,3	150182 4,3
Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto HOLEX Pro Steel 90° Ø exterior Dc 4,3	150184 4,3
Escareador cónico 90° Ø exterior Dc 12,4	150175 12,4
Escareador cónico 90° Ø exterior Dc 4,3	150175 4,3

Escareador cónico90° Ø exterior Dc 16,5	150175 16,5
Escareador cónico90° Ø exterior Dc 6	150175 6
Escareador cónico90° Ø exterior Dc 10,4	150175 10,4
Escareador cónico90° Ø exterior Dc 19	150175 19
Escareador cónico90° Ø exterior Dc 5	150175 5
Escareador cónico90° Ø exterior Dc 10	150175 10
Escareador cónico90° Ø exterior Dc 25	150175 25
Escareador cónico90° Ø exterior Dc 8,3	150175 8,3
Escareador cónico90° Ø exterior Dc 20,5	150175 20,5
Escareador cónico90° Ø exterior Dc 23	150175 23
Escareador cónico90° Ø exterior Dc 6,3	150175 6,3