

## Jogo de escareadores cónicos n.º 150180 com caixa 90°, TiN, Número de rebaixadores: 6



### Dados do pedido

Número do pedido	150340 6
GTIN	4045197086075
Classe de artigo	12M

### Descrição

**Modelo:**

Jogos de fresas cónicas **em cassete**. Prático para montagem e oficinas.

**Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte**, retificados radialmente em relevo.

Espaços entre dentes cortados de peça inteira.

**Utilização:**

Fresa cónica de precisão para escareamento cónico sem trepidação.

**Índice:**

cada 1 rebaixador: Tam. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

**Instrução:**

Para cassete vazia para 6 ou 7 rebaixadores, ver n.º 150370.

### Descrição técnica

Número de rebaixadores	6
Número de arestas de corte Z	3
Revestimento	TiN
Ângulo da ponta do escareador cónico	90 grau

Óleo de corte	HSS
Norma	DIN 335 C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado	70	N
Alumínio (apara curta)	adequado	33	N
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado	28	P
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	27	P
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	27	P
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	8	P
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

### Acessórios

Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto HOLEX Pro Steel90° Ø exterior Dc 15	150184 15
Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto HOLEX Pro Steel90° Ø exterior Dc 19	150184 19
Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto HOLEX Pro Steel90° Ø exterior Dc 10	150184 10
Escareador cónico90° Ø exterior Dc 10	150180 10
Escareador cónico de precisão com divisão irregular HOLEX Pro Steel90° Ø exterior Dc 10	150182 10
Escareador cónico de precisão com divisão irregular HOLEX Pro Steel90° Ø exterior Dc 11,5	150182 11,5

Escareador cónico de precisión com divisão irregular e 3 superfícies de aperto HOLEX Pro Steel90° Ø exterior Dc 11,5	150184 11,5
Escareador cónico90° Ø exterior Dc 8	150180 8
Escareador cónico de precisión com divisão irregular HOLEX Pro Steel90° Ø exterior Dc 19	150182 19
Escareador cónico de precisión com divisão irregular HOLEX Pro Steel90° Ø exterior Dc 8	150182 8
Escareador cónico de precisión com divisão irregular HOLEX Pro Steel90° Ø exterior Dc 15	150182 15
Escareador cónico90° Ø exterior Dc 6	150180 6
Escareador cónico90° Ø exterior Dc 11,5	150180 11,5
Escareador cónico de precisión com divisão irregular HOLEX Pro Steel90° Ø exterior Dc 6	150182 6
Escareador cónico90° Ø exterior Dc 15	150180 15
Escareador cónico90° Ø exterior Dc 19	150180 19
Escareador cónico de precisión com divisão irregular e 3 superfícies de aperto HOLEX Pro Steel90° Ø exterior Dc 8	150184 8
Escareador cónico de precisión com divisão irregular e 3 superfícies de aperto HOLEX Pro Steel90° Ø exterior Dc 6	150184 6