

Jogo de escareadores cónicos n.º 150150 com caixa 90°, sem revestimento, Número de rebaixadores: 6



Dados do pedido

Número do pedido	150310 6
GTIN	4045197086020
Classe de artigo	11M

Descrição

Modelo:

Jogo de fresas cónicas **em cassete**.

Prático para montagem e oficinas.

Fresa cónica de precisão fabricada com tolerâncias de fabrico mais estritas do que DIN 335-C.

Utilização:

Fresa cónica de precisão para escareamento cónico sem trepidação.

Índice:

cada 1 rebaixador: Tam. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Descrição técnica

Número de rebaixadores	6
Número de arestas de corte Z	3
Revestimento	sem revestimento
Ângulo da ponta do escareador cónico	90 grau
Óleo de corte	HSS

Norma	DIN 335 C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado	70	N
Alumínio (apara curta)	adequado	33	N
Aço < 500 N/mm ²	adequado	28	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	27	P
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado	27	P
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

Acessórios

Escareador cónico de precisão90° Ø exterior Dc 15	150150 15
Escareador cónico de precisão90° Ø exterior Dc 10	150150 10
Escareador cónico de precisão90° Ø exterior Dc 19	150150 19
Escareador cónico de precisão90° Ø exterior Dc 8	150150 8
Escareador cónico de precisão90° Ø exterior Dc 6	150150 6
Escareador cónico de precisão90° Ø exterior Dc 11,5	150150 11,5