

Garant**Macho de roscar para máquina com dentes alternados, sem revestimento, M: M5****Dados do pedido**

Número do pedido	131650 M5
GTIN	4045197069924
Classe de artigo	11H

Descrição**Versão:****Com entrada em espiral.**

Cada segundo dente da rosca-guia é escalonado, resultando em **binário reduzido** e **melhor distribuição do lubrificante**.

Vantagem:

Ideal para materiais elásticos e para peças de trabalho de paredes finas. A baixa resistência à fricção impede a deformação do material.

Descrição técnica

#Ø do furo roscado	4,2 mm
Número de arestas de corte Z	3
Passo de rosca	0,8 mm
Ø da rosca	5 mm
Número de sulcos de aparas	3
Norma	DIN 371
Ø haste D _s	6 mm
Comprimento total L	70 mm
Quadrado da haste □	4,9 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E

Ficha de dados

Profundidade de rosca	15 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M5
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		