

Jogo de escareadores cónicos, compridas n.º 150371 com caixa 90°, Número de rebaixadores: 6



Dados do pedido

Número do pedido	150373 6
GTIN	4045197086228
Classe de artigo	11M

Descrição

Modelo:

Prático para montagem e oficinas.

Fresa cónica n.º 150371, **com haste comprida.**

Índice:

cada 1 rebaixador: Tam. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Material fornecido:

Jogo de fresas cónicas de 6 peças com cassete.

Descrição técnica

Número de rebaixadores	6
Número de arestas de corte Z	3
Ângulo da ponta do escareador cónico	90 grau
Óleo de corte	HSS
Norma	Norma de fábrica
Haste	Haste cilíndrica com h9

Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado	70	N
Alumínio (apara curta)	adequado	33	N
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado	20	N
Aço < 500 N/mm ²	adequado	28	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	27	P
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado	27	P
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

Acessórios

Escareador cónico de precisão, comprida 90° Ø exterior Dc 16,5	150371 16,5
Escareador cónico de precisão, comprida 90° Ø exterior Dc 10,4	150371 10,4
Escareador cónico de precisão, comprida 90° Ø exterior Dc 8,3	150371 8,3
Escareador cónico de precisão, comprida 90° Ø exterior Dc 20,5	150371 20,5
Escareador cónico de precisão, comprida 90° Ø exterior Dc 6,3	150371 6,3
Escareador cónico de precisão, comprida 90° Ø exterior Dc 12,4	150371 12,4