



Lixadora de banda pneumática, Tipo: G2410



Dados do pedido

Número do pedido	079571 G2410
GTIN	7322590038366
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Retificadora de cinta **Atlas Copco** para o uso em **áreas apertadas**. O ângulo entre a pega e a guia da cinta abrasiva pode ser ajustada para um melhor manuseamento. Tamanho da cinta de lixa 13×305 mm (ver n.º 558205, 558423).

Utilização:

Para retificação, rebarbamento, fosqueamento, acabamento e polimento, ideal também para o processamento flexível em locais de difícil acesso.

Material fornecido:

Incluindo os niples necessários.

Peça sobresselente:

Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço): para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

Descrição técnica

Comprimento da fita	305 mm
n.º máximo de rotações	25000 r,p,m,
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s ²
Ruído de trabalho	89 dB(A)

Peso	0,9 kg
Largura da fita	13 mm
Potência de saída	275 W
Designação do fabricante	G2410
quantidade de ar necessária máxima	660 l/min
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Rosca de ligação	BSP
Tipo de produto	Lixadoras de banda

Acessórios

Braço de contacto para lixadora de banda G2410 Tipo 2410	079563 2410
--	-------------