

## Jogo de escareadores cónicos n.º 150379 com caixa 90°, TiCN, Número de rebaixadores: 17



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 150385 17     |
| GTIN             | 4045197445834 |
| Classe de artigo | 11M           |

### Descrição

#### Modelo:

Jogo de fresas cónicas **em cassete**.

Prático para montagem e oficinas.

**Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte**, retificados radialmente em relevo.

Espaços entre dentes cortados de peça inteira.

Fresa cónica de precisão fabricada com tolerâncias de fabrico mais estritas do que DIN 335-C.

#### Índice:

cada 1 fresa cónica de precisão: Tam. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

### Descrição técnica

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Número de rebaixadores               | 17      |
| Número de arestas de corte Z         | 3       |
| Revestimento                         | TiCN    |
| Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Óleo de corte   | HSS E                                     |
| Norma           | DIN 335 C                                 |
| Haste           | Haste cilíndrica com h9                   |
| Anel colorido   | azul                                      |
| Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |

### Dados de utilizador

|                              | Adequabilidade            | V <sub>c</sub> | código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Plásticos alumínio           | condicionalmente adequado | 38             | N          |
| Alumínio (apara curta)       | condicionalmente adequado | 30             | N          |
| Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>  | condicionalmente adequado | 34             | P          |
| Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adequado                  | 32             | P          |
| Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adequado                  | 32             | P          |
| Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  | 10             | P          |
| Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup> | condicionalmente adequado | 5              | P          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  | 9              | M          |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  | 9              | M          |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | condicionalmente adequado | 8              | S          |
| GG(G)                        | condicionalmente adequado | 14             | K          |
| CuZn                         | condicionalmente adequado | 80             | N          |
| máximo a molhado             | adequado                  |                |            |
| mínimo a molhado             | adequado                  |                |            |
| seco                         | condicionalmente adequado |                |            |

### Acessórios

|  |           |
|--|-----------|
| Escareador cónico de precisão 90° Ø exterior Dc 25 | 150379 25 |
| Escareador cónico de precisão 90° Ø exterior Dc 5  | 150379 5  |

|   |             |
|---|-------------|
| Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 7    | 150379 7    |
| Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 12,4 | 150379 12,4 |
| Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 11,5 | 150379 11,5 |
| Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 10,4 | 150379 10,4 |
| Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 15   | 150379 15   |
| Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 20,5 | 150379 20,5 |
| Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 6    | 150379 6    |
| Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 8,3  | 150379 8,3  |
| Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 6,3  | 150379 6,3  |
| Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 16,5 | 150379 16,5 |
| Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 4,3  | 150379 4,3  |
| Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 10   | 150379 10   |
| Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 8    | 150379 8    |
| Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 19   | 150379 19   |
| Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 23   | 150379 23   |