

Jogo de escareadores cónicos n.º 150378 com caixa 90°, sem revestimento, Número de rebaixadores: 6



Dados do pedido

Número do pedido	150381 6
GTIN	4045197086433
Classe de artigo	11M

Descrição

Modelo:

Jogo de fresas cónicas **em cassete**.

Prático para montagem e oficinas.

Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte, retificados radialmente em relevo.

Espaços entre dentes cortados de peça inteira.

Fresa cónica de precisão fabricada com tolerâncias de fabrico mais estritas do que DIN 335-C.

Índice:

cada 1 fresa cónica de precisão: Tam. 6; 8; 10;

11,5; 15; 19

Descrição técnica

Número de rebaixadores	6
Número de arestas de corte Z	3
Revestimento	sem revestimento
Ângulo da ponta do escareador cónico	90 grau

Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 335 C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado	70	N
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado	33	N
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado	25	N
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado	28	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	27	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	27	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	8	P
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado	4	P
INOX < 900 N/mm ²	adequado	7	M
INOX > 900 N/mm ²	adequado	7	M
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado	7	S
GG(G)	condicionalmente adequado	12	K
CuZn	condicionalmente adequado	65	N
mínimo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

Acessórios

Escareador cónico de precisão 90° Ø exterior Dc 8	150378 8
Escareador cónico de precisão 90° Ø exterior Dc 15	150378 15

Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 11,5	150378 11,5
Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 10	150378 10
Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 6	150378 6
Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 19	150378 19