

**Escareador cónico 90°, sem revestimento, Ø exterior Dc: 63****Dados do pedido**

Número do pedido	150395 63
GTIN	4045197086983
Classe de artigo	12M

Descrição**Versão:**

Todos os rebaixadores retificada radialmente em relevo. Os espaços entre dentes são cortados de peça inteira até ao tam. 31. O ângulo de corte no lado frontal do dente muda de acordo com o Ø do rebaixador, de modo que as aparam tenham uma forma ideal em todos os pontos da operação de corte. O cone de rebaixamento e a circunferência são retificados em relevo e cortam facilmente.

Fresa cónica de design económico.

Nota:

Para pontas para fresa cónica com haste de 6,3 mm (1/4 polegadas), ver grupo 67.

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Descrição técnica

Ø exterior	63 mm
Avanço f em aço < 500 N/mm ²	0,35 mm/U
Ø mínimo do rebaixador para furo a partir de	16 mm
Ø do furo prévio	16 mm
Comprimento total L	180 mm
Cone Morse MK	4
Número de arestas de corte Z	3
Revestimento	sem revestimento
Ângulo da ponta do escareador cónico	90 grau

Material de corte	HSS
Norma	DIN 335 D
Haste	Cone Morse
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		