

**Compressor de oficina, Tipo: 210/10W****Dados do pedido**

Número do pedido	079841 210/10W
GTIN	2050001676542
Classe de artigo	03R

Descrição**Versão:**

Válvulas anticorrosão, arrefecimento de alta eficiência, componentes de transmissão de potência sem manutenção, recipiente resistente à corrosão; pelo menos 10 anos de garantia de disponibilidade de peças sobresselentes. Eficiência elevada para reduzir os custos operacionais. Compressor pequeno e compacto com chassi estável para uma necessidade de ar mais reduzida.

Material fornecido:

Inclui redutor da pressão de filtro com manómetro, acoplamento de segurança.

Nota:

Outros compressores de artesanato disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Volume do recipiente sob pressão	10 l
potência de enchimento máxima	140 l/min
Peso	29 kg
Comprimento	420 mm

potência de sucção máxima	210 l/min
Consumo energético	1,1 kW
Tensão de rede	230 V
Altura	650 mm
pressão máxima (ar)	10 bar
Largura	370 mm
Designação do fabricante	210/10W
Alimentação de energia	Operado por ar comprimido
Tipo de produto	Compressor