

Jogo de escareadores cónicos n.º 150379 com caixa 90°, TiCN, Número de rebaixadores: 6



Dados do pedido

Número do pedido	150385 6
GTIN	4045197445810
Classe de artigo	11M

Descrição

Modelo:

Jogo de fresas cónicas **em cassete**.

Prático para montagem e oficinas.

Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte, retificados radialmente em relevo.

Espaços entre dentes cortados de peça inteira.

Fresa cónica de precisão fabricada com tolerâncias de fabrico mais estritas do que DIN 335-C.

Índice:

cada 1 fresa cónica de precisão: Tam. 6; 8; 10;

11,5; 15; 19

Descrição técnica

Número de rebaixadores	6
Número de arestas de corte Z	3
Revestimento	TiCN
Ângulo da ponta do escareador cónico	90 grau

Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 335 C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado	38	N
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado	30	N
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado	34	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	32	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	32	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	10	P
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado	5	P
INOX < 900 N/mm ²	adequado	9	M
INOX > 900 N/mm ²	adequado	9	M
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado	8	S
GG(G)	condicionalmente adequado	14	K
CuZn	condicionalmente adequado	80	N
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

Acessórios

Escareador cónico de precisão 90° Ø exterior Dc 19	150379 19
Escareador cónico de precisão 90° Ø exterior Dc 6	150379 6

Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 15	150379 15
Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 10	150379 10
Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 11,5	150379 11,5
Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 8	150379 8