

## Jogo de escareadores cónicos n.º 150379 com caixa 90°, TiCN, Número de rebaixadores: 7



### Dados do pedido

Número do pedido	150385 7
GTIN	4045197445827
Classe de artigo	11M

### Descrição

#### Modelo:

Jogo de fresas cónicas **em cassete**.

Prático para montagem e oficinas.

**Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte**, retificados radialmente em relevo.

Espaços entre dentes cortados de peça inteira.

Fresa cónica de precisão fabricada com tolerâncias de fabrico mais estritas do que DIN 335-C.

#### Índice:

cada 1 fresa cónica de precisão: Tam. 6; 8; 10;

11,5; 15; 19; 25

#### Instrução:

Fornecimento em cassete n.º 150370 **tam. 6**.

### Descrição técnica

Número de rebaixadores	7
Número de arestas de corte Z	3
Revestimento	TiCN

Ângulo da ponta do escareador cónico	90 grau
Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 335 C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado	38	N
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado	30	N
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	34	P
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado	32	P
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	32	P
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado	10	P
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	5	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	9	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	9	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	8	S
GG(G)	condicionalmente adequado	14	K
CuZn	condicionalmente adequado	80	N
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

### Acessórios

Escareador cónico de precisão 90° Ø exterior Dc 11,5	150379 11,5
--	-------------

Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 25	150379 25
Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 8	150379 8
Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 6	150379 6
Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 15	150379 15
Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 19	150379 19
Escareador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 10	150379 10