



## Dados do pedido

Número do pedido	085915 25
GTIN	2050000965272
Classe de artigo	08Q

## Descrição

### Modelo:

- Ímã plano blindado em ferrite dura com casquilho roscado.
- Superfície galvanizada.
- Resistente a temperaturas até máximo 120 °C.

### Utilização:

Para aperto, montagem, instalação mediante fixação por parafuso.

### Instrução:

Camarão com rosca exterior com o n.º 085921.

## Descrição técnica

Casquilho roscado	sim
Força de retenção nominal	40 N
Ø	25 mm
Altura	7 mm
resistência máxima à temperatura	120 °C
Altura com rosca	15 mm
Rosca	M4 mm
Material da superfície	galvanizado
Peso	22 g

Material do núcleo magnético	Ferrite
Tipo de produto	Íman plano

---

## Acessórios

Conjunto de camarões com rosca exterior 10 peças Rosca M4	085921 M4
---	-----------