

Jogo de rebarbadoras manuais 90°



Dados do pedido

Número do pedido	150405
GTIN	4045197581389
Classe de artigo	11M

Descrição

Modelo:

Fresa cônica de três arestas de corte com punho de plástico de forma adequada para a mão. Cabo resistente e prático de polipropileno particularmente robusto e resistente a impactos. Devido à estrutura de superfície especial, o **cabo é antiderrapante mesmo em mãos molhadas e oleosas.**

Material fornecido:

Cada 1 rebarbadora manual: N.º 150400 tam. 12,4; 16,5; 20,5; 25.

Instrução:

Para rebarbamento limpo e escareamento de furos.

Particularmente valiosa na montagem.

Para rebarbadoras manuais adicionais, ver grupo 83.

Descrição técnica

Número de rebaixadores	4
Número de arestas de corte Z	3
Ângulo da ponta do escareador cônico	90 grau
Óleo de corte	HSS
Anel colorido	sem

Tipo de produto

Fresas cónicas e
rebaixadores escalonados**Acessórios**

Rebarbadora manual 90° Ø exterior 16,5	150400 16,5
Rebarbadora manual 90° Ø exterior 12,4	150400 12,4
Rebarbadora manual 90° Ø exterior 25	150400 25
Rebarbadora manual 90° Ø exterior 20,5	150400 20,5