



## Dados do pedido

Número do pedido	085920 16
GTIN	2050000964923
Classe de artigo	08Q

## Descrição

### Modelo:

- Resistente a temperaturas até máximo 200 °C.
- Superfície galvanizada, núcleo magnético em samário-cobalto (SmCo<sub>5</sub>).
- Íman plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímanes de ferrite dura.

### Utilização:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão, colagem ou fundição.

## Descrição técnica

Peso	6,5 g
Ø	16 mm
Força de retenção nominal	60 N
resistência máxima à temperatura	200 °C
Material da superfície	galvanizado
Material do núcleo magnético	SmCo <sub>5</sub>
Tipo de produto	Íman plano