

Rebarbadora manual 90°, Ø exterior: 25mm



Dados do pedido

Número do pedido	150400 25
GTIN	4045197087102
Classe de artigo	11M

Descrição

Modelo:

Fresa cônica de três arestas de corte com punho de plástico de forma adequada para a mão. Cabo resistente e prático de polipropileno particularmente robusto e resistente a impactos. Devido à estrutura de superfície especial, o **cabo é antiderrapante mesmo em mãos molhadas e oleosas.**

Instrução:

Para rebarbamento limpo e escareamento de furos.

Particularmente valiosa na montagem.

Para rebarbadoras manuais adicionais, ver grupo 83.

Descrição técnica

Ø mínimo do rebaixador para furo a partir de	3,8 mm
Comprimento total	145 mm
Comprimento do punho	110 mm
Ø exterior	25 mm
Número de arestas de corte Z	3
Ângulo da ponta do escareador cônico	90 grau
Óleo de corte	HSS
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresas cônicas e rebaixadores escalonados

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		