



Dados do pedido

Número do pedido	085915 32
GTIN	2050000965289
Classe de artigo	08Q

Descrição

Modelo:

- Ímã plano blindado em ferrite dura com casquilho roscado.
- Superfície galvanizada.
- Resistente a temperaturas até máximo 120 °C.

Utilização:

Para aperto, montagem, instalação mediante fixação por parafuso.

Instrução:

Camarão com rosca exterior com o n.º 085921.

Descrição técnica

Força de retenção nominal	80 N
resistência máxima à temperatura	120 °C
Peso	32 g
Rosca	M4 mm
Ø	32 mm
Altura com rosca	15 mm
Altura	7 mm
Casquilho roscado	sim
Material da superfície	galvanizado

Material do núcleo magnético	Ferrite
Tipo de produto	Íman plano

Acessórios

Conjunto de camarões com rosca exterior 10 peças Rosca M4	085921 M4
---	-----------