

**Unidade de manutenção 2 peças montado, Ø da rosca interior: 1/4 polegada****Dados do pedido**

Número do pedido	080015 1/4
GTIN	4047322229685
Classe de artigo	08A

**Descrição****Modelo:**

**Unidade de manutenção** de série modular (sistema "multifix"), composta por redutor de pressão, pulverizador de lubrificante e filtro. Faixa de regulação de 0,5 – 10 bar, pressão máx. de serviço de 16 bar, temperatura máx. de serviço de 60 °C.

Unidade de manutenção de 2 peças montada, com redutor de pressão, pulverizador de lubrificante e filtro.

**Vantagem:**

A unidade de manutenção pode ser ajustada individualmente, p. ex., com vários reguladores de pressão, sem pulverizador de lubrificante (para ferramentas sem óleo), etc.

**Utilização:**

Para instalações com uma faixa de pressão até 16 bar. Compatível com as marcas CEJN, RECTUS e JWL.

**Descrição técnica**

Ø da rosca interior	1/4 polegada
Comprimento total (L) enquanto unidade de manutenção de 2 peças	93 mm

Altura (A)	190 mm
Tipo de produto	Unidade de manutenção

---

## Acessórios

Recipiente de policarbonato para lubrificador Ø do vidro 33	080023 33
Recipiente de policarbonato para filtro Ø do vidro 33	080024 33
Suporte de montagem com 2 parafusos Tipo ZW11	080025 ZW11