



Martelo de burilar pneumático, Tipo: P2531-H



Dados do pedido

Número do pedido	079730 P2531-H
GTIN	7322590059514
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Prático **martelo de burilar** para burilar e separar.

Material fornecido:

Incluindo os niples necessários.

Peça sobresselente:

Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço): para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

Descrição técnica

tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	10 mm
Medidas do alojamento de ferramentas	10,2 mm
Comprimento	193 mm
Peso	1,5 kg
vibração máxima conforme EN	11,5 m/s ²

quantidade de ar necessária máxima	402 l/min
Designação do fabricante	P2531-H
Forma do alojamento de ferramentas	Sextavado
Frequência de impacto	50 Hz
Ruído de trabalho	100 dB(A)
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Rosca de ligação	BSP
Tipo de produto	Martelo de burilar

Acessórios

Cinzel Dimensões 20X178	079739 20X178
Cinzel Dimensões 3,2X178	079739 3,2X178