

Folha de serra para máquina para Kasto, Bimetal, Comprimento L/dentes por polegada: 575/4



Dados do pedido

Número do pedido	171250 575/4
GTIN	7311518114527
Classe de artigo	16D

Descrição

Modelo:

Bimetal BAHCO – uma barra dentada HSS é soldada a um corpo de folha elástico de aço especial através de um feixe de eletrões em alto vácuo. Desta forma, estas folhas de serra adquirem uma **enorme elasticidade** nas pontas dos dentes com extrema dureza e também são **extremamente resistentes a quebras, mesmo a altas taxas de avanço**.

Instrução:

Especialmente concebida para máquinas Kasto (orifícios de fixação a partir de 38 mm de largura da lâmina descentrados).

Importante: É essencial respeitar as instruções de utilização fornecidas com as folhas de serra.

Descrição técnica

Comprimento L	575 mm
Espessura	2,5 mm
Dentes por polegada	4
Largura	50 mm
Ø do orifício de fixação	10,5 mm
dentado	Normal
Óleo de corte	Bimetal
Tipo de produto	Folha de serra para máquina

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		