

Folha de serra para máquina para Kasto, Ko-Bi3, Comprimento L/dentes por polegada: 450/4



Dados do pedido

Número do pedido	171650 450/4
GTIN	4045197347053
Classe de artigo	16E

Descrição

Modelo:

Pontas dos dentes **bimetal KOMET** de HSS-M3 e parte traseira da folha de aço para molas. Para alto desempenho de corte e avanços elevados. Resistente a quebras para máxima segurança no local de trabalho.

Instrução:

Especialmente concebida para máquinas Kasto (orifícios de fixação a partir de 38 mm de largura da lâmina descentrados).

Importante: É essencial respeitar as instruções de utilização fornecidas com as folhas de serra. Folhas de serra HSS **KOMET**: Outras versões como VP 7 (ângulo de corte de 7°, dentado Vario) e P 13 (ângulo de corte de 13° – especialmente concebida para aços inoxidáveis) estão disponíveis a curto prazo, mediante pedido.

Descrição técnica

Largura	38 mm
Espessura	2 mm
Ø do orifício de fixação	8,5 mm
Dentes por polegada	4
Comprimento L	450 mm
dentado	Normal
Óleo de corte	Ko-Bi3
Tipo de produto	Folha de serra para máquina

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		