



## Dados do pedido

Número do pedido	085915 40
GTIN	2050000965296
Classe de artigo	08Q

## Descrição

### Modelo:

- Ímã plano blindado em ferrite dura com casquilho roscado.
- Superfície galvanizada.
- Resistente a temperaturas até máximo 120 °C.

### Utilização:

Para aperto, montagem, instalação mediante fixação por parafuso.

### Instrução:

Camarão com rosca exterior com o n.º 085921.

## Descrição técnica

Altura	8 mm
Altura com rosca	18 mm
Peso	60 g
Material da superfície	galvanizado
Força de retenção nominal	125 N
Ø	40 mm
Rosca	M5 mm
Casquilho roscado	sim
resistência máxima à temperatura	120 °C

Material do núcleo magnético	Ferrite
Tipo de produto	Íman plano

---

## Acessórios

Conjunto de camarões com rosca exterior 10 peças Rosca M5	085921 M5
---	-----------