

Regulador de pressão 0,5 – 10 bar, Ø da rosca interior: 1/4polegada



Dados do pedido

Número do pedido	080012 1/4
GTIN	4047322129398
Classe de artigo	08A

Descrição

Modelo:

Unidade de manutenção que pode ser montada de acordo com as necessidades e expandida conforme necessário através de um pacote de acoplamento.

Unidade de manutenção de série modular (sistema "multifix"), composta por redutor de pressão, pulverizador de lubrificante e filtro. Faixa de regulação de 0,5 – 10 bar, pressão máx. de serviço de 16 bar, temperatura máx. de serviço de 60 °C.

Vantagem:

A unidade de manutenção pode ser ajustada individualmente, p. ex., com vários reguladores de pressão, sem pulverizador de lubrificante (para ferramentas sem óleo), etc.

Utilização:

Para instalações com uma faixa de pressão até 16 bar. Compatível com as marcas CEJN, RECTUS e JWL.

Descrição técnica

Comprimento total (L) enquanto unidade de manutenção de 3 peças	138 mm
Altura (A)	190 mm

Valor de fluxo com unidade de manutenção de 3 peças	1150 l/min
Ø da rosca interior	1/4 polegada
Tipo de produto	Regulador de pressão