

Ficha de dados

bimos

Cadeira giratória industrial Neon, espuma integral, com rodas, baixa, Cor: GREY



Dados do pedido

Número do pedido	965432 GREY
GTIN	4016849518312
Classe de artigo	96J

Descrição

Versão:

Cadeira de trabalho giratória Neon com sistema de acolchoamento intercambiável. Os elementos do acolchoamento são montados com facilidade e fixados com um clique. Com opções de ajuste ergonómicas: Tecnologia síncrona com regulação de peso, ajuste em altura do assento com uma mola de pressão a gás de segurança, ajuste da inclinação do assento, ajuste da profundidade do assento, ajuste da altura do encosto. Com fita flexível circundante em diferentes cores.

Assento e encosto de espuma integral macia. Fácil de cuidar, lavável, robusto e resistente a ácidos fracos e bases, bem como à ação mecânica. Resistente a faíscas.

Norma:

DIN 68877

Acessórios especiais:

Par de apoios de braço multifuncionais n.º 965455.

Descrição técnica

Largura do banco	470 mm
------------------	--------

Ficha de dados

Norma	DIN 68877
Material do encosto	Espuma PU
Série	Neon
Apoio lombar (discos intervertebrais)	não
Altura do encosto	570 mm
Material do pé em cruz	Alumínio mate, pintado a pó
Modelo das rodas	rodas macias com travão, em função da carga, para pisos duros
Modelo da armação inferior	Pé em cruz com 5 braços
Modelo da regulação de altura	Mola pneumática
Tipo de regulação da altura	Alavanca de regulação da altura
Faixa de regulação da profundidade do banco	420 - 480 mm
Regulação da inclinação do banco	sim
Cor do material do assento	preto
Material do assento	Espuma PU
Possível adaptação do par de apoios de braço	sim
Ajuste de recuo por contacto permanente	não
Modelo do pé em cruz	Jogo de rodas
Mecânica sincronizada	sim
Cor da fita	cinzento
Capacidade de carga da cadeira	120 kg
Faixa de regulação da altura	450 - 620 mm
Tipo de produto	Cadeira de trabalho giratória