

**Cadeira giratória de trabalho Neon, imitação de pele, com rodízios, baixo,
Cor: BLUE****Dados do pedido**

Número do pedido	965438 BLUE
GTIN	4016849549835
Classe de artigo	96J

Descrição**Versão:**

Cadeira de trabalho giratória Neon com sistema de acolchoamento intercambiável. Os elementos do acolchoamento são montados com facilidade e fixados com um clique. Com opções de ajuste ergonômicas: Tecnologia síncrona com regulação de peso, ajuste em altura do assento com uma mola de pressão a gás de segurança, ajuste da inclinação do assento, ajuste da profundidade do assento, ajuste da altura do encosto. Com fita flexível circundante em diferentes cores.

Assento e encosto com capa de imitação de couro, confortável e macio. Lavável e fácil de cuidar, resistente a óleos e desinfetantes.

Norma:**DIN 68877****Acessórios especiais:**

Par de apoios de braço multifuncionais n.º 965455.

Descrição técnica

Modelo da armação inferior	Pé em cruz com 5 braços
Modelo da regulação de altura	Mola pneumática

Material do pé em cruz	Alumínio mate, pintado a pó
Apoio lombar	sim
Modelo das rodas	rodas macias com travão, em função da carga, para pisos duros
Mecânica sincronizada	sim
Cor do material do assento	preto
Largura do banco	470 mm
Ajuste de recuo por contacto permanente	não
Material do assento	Couro sintético
Série	Neon
Norma	DIN 68877
Tipo de regulação da altura	Alavanca de regulação da altura
Possível adaptação do par de apoios de braço	sim
Modelo do pé em cruz	Jogo de rodas
Altura do encosto	570 mm
Faixa de regulação da profundidade do banco	420 - 480 mm
Cor da fita	azul
Capacidade de carga da cadeira	120 kg
Faixa de regulação da altura	450 - 620 mm
Tipo de produto	Cadeira de trabalho giratória