



## Dados do pedido

Número do pedido	278016 20
GTIN	4062406381714
Classe de artigo	22B

## Descrição

### Modelo:

Todos os tamanhos com apenas um assento de pastilha para duas larguras de incisão (3 mm e 4 mm). Para pastilhas de recorte n.º 278029 – 278036.

## Descrição técnica

Tamanho da haste	20 mm
Profundidade de punção $t_{m\acute{a}x.}$	21 mm
Largura funcional $L_4$	20 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	39 mm
Comprimento total L	129 mm
Parafuso	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Largura de incisão w	3 mm
Largura de incisão w	4 mm
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Suporte de torneamento

