



Dados do pedido

Número do pedido	278017 16
GTIN	4062406381738
Classe de artigo	22B

Descrição

Modelo:

Todos os tamanhos com apenas um assento de pastilha para duas larguras de incisão (3 mm e 4 mm). Para pastilhas de recorte n.º 278029 – 278036.

Descrição técnica

Tamanho da haste	16 mm
Largura funcional L_4	16 mm
Comprimento total L	100 mm
Comprimento da cabeça L_1	30 mm
Parafuso	279816 3 (SW5; 5 Nm)
Largura de incisão w	3 mm
Largura de incisão w	4 mm
Profundidade de punção $t_{m\acute{a}x.}$	12 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Suporte de torneamento

