

Jogo de rebaixadores planos 6 peças em caixa, Tipo: DF**Dados do pedido**

Número do pedido	156420 DF
GTIN	4045197087973
Classe de artigo	11M

Descrição**Modelo:**

Composto pelos rebaixadores mais comuns **para parafusos M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.**

Rebaixador plano 156020 **DF** = Grau de qualidade **fino** do furo passante

Índice:

\varnothing do rebaixador \times \varnothing do pino: Cada 1 un. tam. 6,5x3,2; 8x4,3;
10x5,3; 11x6,4; 15x8,4; 18x10,5

Descrição técnica

Tipo	DF
Número de arestas de corte Z	3
Ângulo da ponta	180 grau
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS
Norma	DIN 373
Haste	Haste cilíndrica com h9

Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Rebaixador plano

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado	33	N
Aço < 500 N/mm ²	adequado	28	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	27	P
Aço < 900 N/mm ² máximo a molhado	condicionalmente adequado	27	P
	adequado		

Acessórios

Rebaixador plano DIN para furo passante Ø do rebaixador D1 x Ø do pino D2 11X6,4	156020 11X6,4
Rebaixador plano DIN para furo passante Ø do rebaixador D1 x Ø do pino D2 6,5X3,2	156020 6,5X3,2
Rebaixador plano DIN para furo passante Ø do rebaixador D1 x Ø do pino D2 10X5,3	156020 10X5,3
Rebaixador plano DIN para furo passante Ø do rebaixador D1 x Ø do pino D2 15X8,4	156020 15X8,4
Rebaixador plano DIN para furo passante Ø do rebaixador D1 x Ø do pino D2 8X4,3	156020 8X4,3
Rebaixador plano DIN para furo passante Ø do rebaixador D1 x Ø do pino D2 18X10,5	156020 18X10,5