

## Folha de serra para máquina para Kasto, Bimetal, Comprimento L/dentes por polegada: 450/4



### Dados do pedido

Número do pedido	171250 450/4
GTIN	7311518114121
Classe de artigo	16D

### Descrição

#### Modelo:

**Bimetal BAHCO** – uma barra dentada HSS é soldada a um corpo de folha elástico de aço especial através de um feixe de elétrons em alto vácuo. Desta forma, estas folhas de serra adquirem uma **enorme elasticidade** nas pontas dos dentes com extrema dureza e também são **extremamente resistentes a quebras, mesmo a altas taxas de avanço**.

#### Instrução:

**Especialmente concebida para máquinas Kasto** (orifícios de fixação a partir de 38 mm de largura da lâmina descentrados).

**Importante:** É essencial respeitar as instruções de utilização fornecidas com as folhas de serra.

### Descrição técnica

Comprimento L	450 mm
Ø do orifício de fixação	8,5 mm
Dentes por polegada	4
Espessura	2 mm
Largura	38 mm
dentado	Normal
Óleo de corte	Bimetal
Tipo de produto	Folha de serra para máquina

### Dados de utilizador

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		