

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	274104 4
GTIN	4062406384340
Classe de artigo	21U

## Descrição

**Modelo:**

Para pastilhas de corte n.º 275021 – 275048.

**Utilização:**

Em combinação com o suporte de aperto n.º 274002 ou, em alternativa, com o adaptador n.º 274001 e o suporte de base correspondente para lâminas de incisão.

**Atenção:**

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes). A chave de montagem n.º 279940 tem de ser encomendada em separado.

## Descrição técnica

#Largura de incisão w	4 mm
profundidade de incisão máxima $t_{\text{máx}}$	32 mm
Comprimento total L	84 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Chave de sistema	sim
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Lâmina de incisão

