

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	274118 5/6
GTIN	4062406384425
Classe de artigo	21U

Descrição

Modelo:

Para pastilhas de corte n.º 275021 – 275048.

Utilização:

Em combinação com o suporte de aperto n.º 274004 ou, em alternativa, com o adaptador n.º 274003 e o suporte de base correspondente para lâminas de incisão.

Atenção:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes). A chave de montagem n.º 279940 tem de ser encomendada em separado.

Descrição técnica

profundidade de incisão máxima $t_{\text{máx.}}$	40 mm
#Largura de incisão w	5; 6 mm
Comprimento total L	122 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Chave de sistema	sim
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Lâmina de incisão

