

Fita de serra para metal RRR Plus, 30 m, Largura mm/dentes por polegada: 6/4H



Dados do pedido

Número do pedido	172000 6/4H
GTIN	4045197253286
Classe de artigo	16F

Descrição

Modelo:

Dentado normal – passo dos dentes constante com **ângulo de corte de 0°** em rolo de plástico fechado sem soldadura.

RRR Plus de aço para ferramentas com liga, rolos de 30 m cada.

Utilização:

De preferência adequado para secções transversais pequenas e médias (até um comprimento máximo de trabalho de 70 mm).

Instrução:

- **Dentado normal 10°: Tam. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Dentado combinado 0°: Tam. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Descrição técnica

Espessura	0,65 mm
Largura	6 mm
Ângulo de corte	10 grau
dentado	Normal

Atributo do nome do produto	30 m
Comprimento	30 m
Tipo de produto	Fita de serra para metal

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		