

Suporte de rebaixador plano combinado, Tamanho/tam. haste: 01/10



Dados do pedido

Número do pedido	156720 01/10
GTIN	4033591011441
Classe de artigo	16C

Descrição

Modelo:

Apenas 4 tamanhos de suporte cobrem uma gama de 5 mm a 66 mm (até 85 mm disponível de fábrica). Os rebaixadores e os pinos-guia podem ser **combinados conforme necessário num único tamanho**; o pino-guia pode ser trocado sem soltar o rebaixador.

Temperado e retificado. Os rebaixadores e os pinos são fixados por um parafuso cada, e os escareadores também são protegidos contra torção por uma cavilha.

Utilização:

Para escareamentos DIN, bem como para furos escalonados ou escareamentos fora da norma com a combinação de pino/rebaixador correspondente.

Para realizar **furos passantes escalonados** sem pré-perfurar, estão disponíveis de fábrica brocas-guia com 2 comprimentos.

Instrução:

Rebaixador de pino com **revestimento TiN** disponível a pedido. Está disponível uma **versão de metal duro** especialmente concebida para o processamento de ferro fundido cinzento, latão e aços cromo-níquel.

Descrição técnica

Ø do furo H7	7 mm
Comprimento do furo	12 mm
Comprimento a	45 mm
Área de escareamento	5 - 9 mm
Ø exterior	14 mm
Tipo de produto	Alojamento

