

Garant**Pastilha de corte reversível por fresagem RPKT10T3MOT, para fresa de cópia e plana, HB7635****Dados do pedido**

Número do pedido	212040 INOX
GTIN	4062406390341
Classe de artigo	21A

Descrição**Versão:**

Placas reversíveis redondas indexadas seis vezes. Tendo em conta a profundidade máxima de corte, o resultado são seis arestas de corte completas.

Nota:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D/a_p = 1$ mm.

Para poder utilizar as seis arestas de corte, não deve ser ultrapassado um valor a_p de 2,5 mm.

Descrição técnica

Tipo	INOX
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	RPKT 10T3MOT
Tipo	HB7635
Avanço f_z por dente	0,3 mm
Número de trocas/cortes	6

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		