

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	215184 ALU
GTIN	4062406392239
Classe de artigo	21A

Descrição

Modelo:

As 6 arestas de corte garantem alta rentabilidade devido ao preço reduzido por aresta de corte. Pastilha de corte reversível de metal duro de 2x3 arestas de corte de dupla face para **operações de fresagem de canto**.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D / a_p = 3$ mm.

Descrição técnica

Tipo	ALUMÍNIO
Avanço f_z por dente	0,15 mm
Raio do canto	0,8 mm
Espessura da placa S	6:35 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	XNEX 080608
Tipo	HU7710
Óleo de corte	HM
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx.}}$	4 mm

Número de trocas/cortes	6
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		