


**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	215188 INOX
GTIN	4062406392260
Classe de artigo	21A

## Descrição

### Modelo:

As 6 arestas de corte garantem alta rentabilidade devido ao preço reduzido por aresta de corte. Pastilha de corte reversível de metal duro de 2x3 arestas de corte de dupla face para **operações de fresagem de canto**.

### Instrução:

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 3$  mm.

## Descrição técnica

Tipo	INOX
Avanço $f_z$ por dente	0,13 mm
Raio do canto	0,8 mm
Espessura da placa S	6:35 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	XNEX 080608
Tipo	HB7635
Óleo de corte	HM
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx.}}$	4 mm

Número de trocas/cortes	6
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		