

**Garant**

### **Pastilha de corte reversível por torneamento ZCMX 130408, para ferramentas de torneamento e de perfuração “4 em 1”**



#### **Dados do pedido**

Número do pedido	268444 HBZ025
GTIN	4062406392284
Classe de artigo	21K

#### **Descrição**

##### **Versão:**

Substrato de grão médio universal com revestimento de PVD. Primeira escolha para aplicações de torneamento e perfuração.

#### **Descrição técnica**

Material de corte	HM
Número de trocas/cortes	2
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	P
Tipo	HBZ025
Revestimento	PVD
Código ISO da pastilha de corte reversível	ZCMX 130408
Avanço f perfuração	0,03 - 0,12 mm

## Ficha de dados

Avanço f torneamento	0,1 - 0,3 mm
#Raio do canto	0,8 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	90 - 210 m/min
Profundidade de corte $a_p$	0,4 - 2 mm
indicado para Ø de ferramenta $D_c$	25 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear