

**Fresa de canto de 90° com furo, para pastilhas de corte reversíveis XN..****Dados do pedido**

Número do pedido	215102 40/4
GTIN	4062406393250
Classe de artigo	220

Descrição**Versão:**

Fresa de canto robusta com assentos de pastilhas reversíveis fechados em vários lados para condições de processamento estáveis.

Pode ser usada em combinação com a pastilha de corte reversível 215117 UNI como **fresa de grande avanço**.

Utilização:

Com pastilhas de corte de dupla face com 3 arestas de corte XNEX0806.. ou 3 arestas de corte unilaterais XNEX0806.. **Avanço elevado**.

Nota:

Chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

Descrição técnica

Ø do orifício de alojamento	16 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Comprimento total L_{tot}	40 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\ max\#}$	4 mm
Número de arestas de corte Z	4

Ficha de dados

Pastilha de corte reversível adequada	XNEX 0806..
Ø das lâminas D _c	40 mm
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/215102-40/4>