

Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 11T302, para processamento médio, Tipo: HB730-1**Dados do pedido**

Número do pedido	260458 HB730-1
GTIN	4062406394929
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T302
Velocidade de corte v_c aplicação principal	35 - 230 m/min
Revestimento	Nano-PVD
Número de trocas/cortes	2
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Avanço f	0,15 - 0,35 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,4 - 3,3 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Raio do canto	0,2 mm
Tipo	HB730-1
Óleo de corte	HM

Tolerância	M
Quebra-aperas	XUM
Aplicação principal	UNI
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar