

## Ficha de dados



### Ferramenta de recartilhar universal, Tamanho da haste: 10



### Dados do pedido

Número do pedido	290010 10
GTIN	4030741657832
Classe de artigo	29H

### Descrição

#### Versão:

Pino roscado na haste para correção do ângulo livre.

Pino móvel HM para maior resistência ao desgaste.

**Montagem modular: De uso universal como versões direita e esquerda.**

### Descrição técnica

Altura da haste	10 mm
para Ø do recartilhado $d_1$	10 mm
para largura do recartilhado b	4 mm
para Ø do furo de recartilhado $d_2$	4 mm
Área de trabalho	3 - 25 mm
Pino móvel	299910 5
Largura da haste	10 mm
Sentido de corte	esquerda e direita
para perfil recartilhado	RGE30° BL/BR30°
para perfil recartilhado	RGE45° BL/BR45°
para perfil recartilhado	RAA 2×AA
para perfil recartilhado	RGE30° BL/BR30°

## Ficha de dados

para perfil recartilhado

RGE45° BL/BR45°

Tipo de produto

Serrilhador

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/290010-10>