



## Ferramenta de serrilhamento direita, Tamanho da haste: 10mm



### Dados do pedido

Número do pedido	290080 10
GTIN	4030741660924
Classe de artigo	29H

### Descrição

#### Modelo:

Pino roscado na haste para correção do ângulo livre.

Pino móvel HM para maior resistência ao desgaste.

**Aresta superior da haste = Altura da ponta**

### Descrição técnica

para $\varnothing$ do furo de recartilhado $d_2$	6 mm
Largura da haste	10 mm
para $\varnothing$ do escareado de recartilhado $d_3$	11 mm
Disco	299927 1
Pino de colar	299925 1
para largura do recartilhado b	6 mm
Área de trabalho	3 - 50 mm
para $\varnothing$ do recartilhado $d_1$	15 mm
Altura da haste	10 mm
para perfil recartilhado	RAA 1×AA
Tipo de produto	Serrilhador

---

**Acessórios**

Pino de colar Tipo 1	299925 1
Disco Tipo 1	299927 1