



## Fresa de serrilhamento universal, Tamanho da haste: 10mm



### Dados do pedido

Número do pedido	290210 10
GTIN	4030741409486
Classe de artigo	29H

### Descrição

#### Modelo:

**Montagem modular: De uso universal como versões direita e esquerda.**

Camisa de cilindro HM para maior resistência ao desgaste.

Ajuste rápido da ferramenta através do fuso de ajuste.

#### Vantagem:

- **Vibrações reduzidas.**
- **Escala de ajuste e fuso de ajuste de funcionamento síncrono para ajuste do  $\varnothing$  da peça de trabalho.**
- **Tempos de preparação reduzidos e, como tal, custos por unidade reduzidos.**
- **Correção do ângulo livre das recartilhas.**
- **Maior resistência ao desgaste devido ao endurecimento especial da superfície.**
- **Para maiores velocidades de avanço e de corte.**

### Descrição técnica

Altura da haste	10 mm
Largura da haste	10 mm
para $\varnothing$ do recartilhado $d_1$	15 mm
Casquilho HM, disco de proteção, parafuso	299920 5
para largura do recartilhado $b$	4 mm
Área de trabalho	3 - 50 mm

para $\varnothing$ do furo de recartilhado $d_2$	8 mm
Sentido de corte	esquerda e direita
para perfil recartilhado	RGE45° BL/BR15°
para perfil recartilhado	RGE30° 2×AA
Tipo de produto	Serrilhador

## Acessórios

Kit de peças sobressalentes (3 peças), bucha MD, disco de cobertura, parafuso Tipo 5	299920 5
--	----------