

Ficha de dados



Ferramenta de recartilhar universal, Tamanho da haste: 10



Dados do pedido

Número do pedido	290090 10
GTIN	4030741688065
Classe de artigo	29H

Descrição

Versão:

Pino roscado na haste para correção do ângulo livre.

Pino móvel HM para maior resistência ao desgaste.

Montagem modular: De uso universal como versões direita e esquerda.

Descrição técnica

Altura da haste	10 mm
para Ø do escareado de recartilhado d_3	11 mm
Pino de colar	299925 1
Área de trabalho	3 - 40 mm
para Ø do recartilhado d_1	15 mm
Largura da haste	12 mm
para Ø do furo de recartilhado d_2	6 mm
para largura do recartilhado b	6 mm

Ficha de dados

Disco	299927 1
Sentido de corte	esquerda e direita
para perfil recartilhado	RAA 2×AA
Tipo de produto	Serrilhador

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/290090-10>