

Garant**Alicate de corte lateral para eletrónica para materiais ferrosos, KW, comprimento total: 135****Dados do pedido**

Número do pedido	726742 135
GTIN	4062406395032
Classe de artigo	71B

Descrição**Versão:**

Alicate de corte profissional com um corte ligeiramente cortado. Ambas as partes do alicate são unidas com precisão por furos cuidadosamente trabalhados e superfícies do solo para garantir um corte preciso. Com mola de abertura e pegas ergonómicas para um manuseamento seguro e prático. **Manga para punho bicomponente** de material condutor de tensão. **Adequado para ESD.**

Material:

De aço carbono (C70), perfurado de precisão e tratado termicamente com fosfatação não refletora.

Descrição técnica

Comprimento da lâmina	8 mm
comprimento total	135 mm
Largura da cabeça	13,5 mm
Potência de corte de fio de cobre até Ø	2 mm
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Chanfro de corte	sem faceta
Material	Aço de carbono (C70)

Superfície	fosfatado sem reflexo
Atributo do nome do produto	KW
com mola de abertura	sim
Tipo de produto	Alicate cortante